

Khớp nối KSZ-3/8-24-UNF

Số bộ phận: 36129

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	UNF3/8-24
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	111 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Thép mạ kẽm
Nguyên liệu mảnh sợi	Thép mạ kẽm