


Khớp nối EAMK-A-S38-38A/B-G2

Số bộ phận: 3637942

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	172 g
Bộ truyền động mã giao diện	S38
Mã giao diện khớp nối	38A 38B
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS