


Xylanh khí EB-215-80

Số bộ phận: 36488

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	215
Ø lắp đặt bắt buộc	230 mm
Hành trình	80 mm
Độ cao tối đa, lợi thế	135 mm
Góc nghiêng tối đa	20 deg
Chênh lệch tối đa	10 mm
Chiều cao lắp đặt tối thiểu	50 mm
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Lực đội lại	200 N
trọng lượng sản phẩm	2000 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	G3/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Ống thổi vật liệu	NR/BR
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm