


# Xylanh khí EB-165-125

Số bộ phận: 36491

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	165
Ø lắp đặt bắt buộc	180 mm
Hành trình	125 mm
Độ cao tối đa, lợi thế	200 mm
Góc nghiêng tối đa	30 deg
Chênh lệch tối đa	20 mm
Chiều cao lắp đặt tối thiểu	72 mm
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Lực đội lại	200 N
trọng lượng sản phẩm	1500 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Ống thổi vật liệu	NR/BR
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm