


Xylanh khí EB-250-185

Số bộ phận: 36493

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	250
Ø lắp đặt bắt buộc	265 mm
Hành trình	185 mm
Độ cao tối đa, lợi thế	275 mm
Góc nghiêng tối đa	25 deg
Chênh lệch tối đa	20 mm
Chiều cao lắp đặt tối thiểu	75 mm
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Lực đội lại	200 N
trọng lượng sản phẩm	3000 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	G3/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Ống thổi vật liệu	NR/BR
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm