


Kẹp giữ ống khí nén PKB-50-BL

Số bộ phận: 3656

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	cho gói ống Ø tối đa 50 mm
Ø ngoài	6 mm
Ø trong	4 mm
Lưu ý áp dụng	12 ống bên ngoài Ø 12 mm 28 ống bên ngoài Ø 8 mm 50 ống bên ngoài Ø 6 mm 60 ống bên ngoài Ø 4 mm
Chiều dài ống	50 m
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.0146 kg/m
Màu sắc	màu xanh dương
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE