


Khớp nối EAMK-A-E17-15

Số bộ phận: 3780303

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	48 mm
Đường kính giá lắp 2	48 mm
Chiều dài danh nghĩa	29.2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	240 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS