

Bộ lọc nguồn CADF-C15-11A-P3

Số bộ phận: 3947275

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	47 mm
Chiều cao	70 mm
Chiều dài	231 mm
Vị trí lắp đặt	đổi lưu tự do
Điện áp vận hành	520/300 V
Dòng điện đầu vào	16 A
Tần số điện lưới	50 Hz...60 Hz
Giấy phép	ENEC UL - Được công nhận (OL) c UL - Recognized (OL)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	900 g
Kiểu gắn	Tấm gắn, được gắn bằng vít
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS