

Tay kẹp thích ứng DHAS-GF-120-U-BU

Số bộ phận: 3998959

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	120
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc никen không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là никen trong thép, bề mặt mạ никen hóa học, băng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...50 °C
Trọng lượng sản phẩm	29 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Hàm kẹp vật liệu	TPE-U(PU)