


# Khớp thẳng EAMM-A-T46-87A

Số bộ phận: 4048771

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	44 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	5.77 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	10 Nm
trọng lượng sản phẩm	630 g
Bộ truyền động mã giao diện	T46
Mã giao diện Động cơ trong	87A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS