

# Bộ chỉ thị vị trí SASF-S2-B-F-A56

Số bộ phận: 4077125

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 deg...90 deg
Kích thước B x L x H	Ø115x62
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ giá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	140 g
Kiểu gắn	theo VDI/VDE 3845
nhà màu	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử đệm	PA
Vật liệu vỏ	PA PP thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ