


# Bộ hiển thị áp suất OH-22-RT

Số bộ phận: 4131

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	1.4 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...45 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...45 °C
trọng lượng sản phẩm	25 g
Kiểu gắn	Lắp bằng chuyển mạch trong Ø22,5
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS