



khối OR OS-PK-3-6/3

Số bộ phận: 4232

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng HOẶC
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Kiểu gắn	Lắp bảng điều khiển phía trước
Lưu lượng định mức thông thường	100 l/min
Áp suất vận hành	1.6 bar...8 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	POM
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	90 g
Cổng nối khí nén 3	PK-3
Vật liệu của phớt	NBR