



Van khí dạng nút nhấn F-3-M5

Số bộ phận: 4452

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Lưu lượng định mức thông thường	80 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	M5
Áp suất vận hành	-0.9 bar...8 bar
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	235 g
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 2	M5
Cổng nối khí nén 3	M5