



Van khí VL-5-PK-3

Số bộ phận: 4504

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 đơn ổn định
Lưu lượng định mức thông thường	105 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	1.5 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế đĩa
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Thời gian chuyển mạch tắt	22 ms
Thời gian chuyển mạch bật	15 ms
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	130 g
Kiểu gắn	tùy ý: trên tấm kết nối trên khung lắp với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Cổng nối khí nén 3	PK-3
Cổng nối khí nén 4	PK-3
Cổng nối khí nén 5	PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Đồng thau PPS gia cố
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhựa Kém đúc áp lực