


Khớp thẳng EAMM-A-V32-57A

Số bộ phận: 4597016

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	41.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	10000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.19 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	1.5 Nm
trọng lượng sản phẩm	180 g
Bộ truyền động mã giao diện	V32
Mã giao diện Động cơ trong	57A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS