

Cánh tay đòn VAOH-F10-D9-H9-A

Số bộ phận: 4650070

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	105 mm
Kiểu vận hành	thủ công
Vị trí lắp đặt	bất kì
Độ mở chìa vận	6 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	75 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cánh tay đòn	Thép mạ kẽm