

# Tấm kết nối VABS-S7-BE-B-N14-V14

Số bộ phận: 4727328

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
kiểm soát cung cấp không khí	trong
Áp suất vận hành	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Tốc độ dòng chảy Kv thông gió	2.2 m <sup>3</sup> /h
Thông khí lưu lượng Kv	8.6 m <sup>3</sup> /h
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-::-]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
trọng lượng sản phẩm	250 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	Mặt bích 1/4 cổng kết nối cho van NAMUR
Cổng nối khí nén 3	1/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm phủ Ematal
Vật liệu của phớt	NBR