

# Khớp song song EAMM-U-30-V20-28A-44

Số bộ phận: 4767125

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                          | Giá trị                |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kích thước                        | 30                     |
| khoảng cách trung tâm             | 44 mm                  |
| Vị trí lắp đặt                    | bất kỳ                 |
| Tỉ số truyền                      | 1:1                    |
| Số vòng quay tối đa               | 3000 rpm               |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364 Vùng III     |
| Nhiệt độ bảo quản                 | -20 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                   | 0 - 95 %               |
| Mức độ bảo vệ                     | IP40                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh    | 0 °C...50 °C           |
| Mô men quán tính khối lượng       | 2.11 kgmm <sup>2</sup> |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.015 Nm               |
| Mô-men xoắn có thể truyền         | 0.05 Nm                |
| trọng lượng sản phẩm              | 97 g                   |
| Bộ truyền động mã giao diện       | V20                    |
| Mã giao diện Động cơ trong        | 28A                    |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS          |