

Khớp nối EAMD-21-15-12-8X10

Số bộ phận: 4820335

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	12 mm
Đường kính giá lắp 2	8 mm
Kích thước	21
Chiều dài danh nghĩa	15 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	10000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.45 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	2 Nm
trọng lượng sản phẩm	13.5 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS