

Khớp song song EAMM-U-87-T46-60P-114

Số bộ phận: 4824069

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kích thước | 87 |
| khoảng cách trung tâm | 114 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Tỉ số truyền | 1:1 |
| Số vòng quay tối đa | 3000 rpm |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...50 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 41.2 kgmm ² |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.22 Nm |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 3.5 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 913 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | T46 |
| Mã giao diện Động cơ trong | 60P 60PA |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |