

Khớp nối trục DARF-Q11-32

Số bộ phận: 4835940

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
cho Ø pít tông	Ø32
Cấu trúc xây dựng	khớp nối trục
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	287 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	Thép, mạ niken