

Bộ gá mặt bích DAMF-Q12-40

Số bộ phận: 4965022

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	12 Nm
trọng lượng sản phẩm	472 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Thép mạ kẽm
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm