


# Khớp nối EAMD-33-22-19-10X12

Số bộ phận: 5030024

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	19 mm
Đường kính giá lắp 2	10 mm
Kích thước	33
Chiều dài danh nghĩa	22 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	8000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	4.6 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	9 Nm
trọng lượng sản phẩm	46.1 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS