

Gá chữ U LN-50

Số bộ phận: 5149

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|---|
| Kích thước | 50 |
| Dựa trên tiêu chuẩn | ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...150 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 323 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu đồ gán | Thép tôi luyện |