

Phần tử điều khiển VAOH-P15-H13

Số bộ phận: 5196471

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	20 mm
Ø pít tông	50 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	1 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	1350 g
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS