

Đế van MHA4-PR8-3-1/4

Số bộ phận: 525237

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Số lượng tối đa vị trí van | 8 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| trọng lượng sản phẩm | 1400 g |
| Kiểu lắp tấm kết nối | với lỗ xuyên với đường ray DIN |
| Kiểu gắn van | với ren trong |
| Cổng nối khí nén 1/33 | G3/8 |
| Cổng nối khí nén 2 | Ren trong G1/4 |
| Cổng nối khí nén 3/11 | G3/8 |
| Vật liệu tấm kết nối | Hợp kim nhôm rèn |