

Ống nhựa PAN-V0-12X1,5-RT

Số bộ phận: 525477

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	14 mm
Đường kính ngoài cho Đầu nối ren khí	12 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	65 mm
Ø trong	9 mm
Bán kính uốn tối thiểu	43 mm
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Dầu khoáng: tối đa ,3 MPa ở tối đa 90 °C Nước: tối đa 0,3 MPa ở tối đa 90 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Dầu khoáng Nước (chất lỏng, không có đá)
Kiểm tra độ cháy vật liệu	UL94 V-0 (Bọc)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...90 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.133 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 12 mm
Màu sắc	màu đỏ
Độ cứng Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PA12-P PVC-P