

Đồ gá CRSMB-8-32/100

Số bộ phận: 525565

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	8
Thiết kế	cho xi lanh tròn
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
cho Ø pít tông	Ø32 - Ø100
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Mức độ bảo vệ	IP65 IP68 IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...90 °C
trọng lượng sản phẩm	3 g
Kiểu gắn	dán
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm, anot hóa TPE-U (PU)