

Kết nối bus FBSD-KL-2X5POL

Số bộ phận: 525635

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	20 g
Cổng nối điện	5 chân / 5 chân Ổ cắm góc / kẹp vít
Dải điện áp hoạt động DC	24 V
Khả năng tải điện	12 A
Tiết diện cổng nối	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ mạ vàng