

Tấm nối trung gian SLG-Z-8/12-A

Số bộ phận: 525680

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Cỡ chặn như một hệ thống truyền động xoay dựa trên nguyên lý thanh răng và bánh răng
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	1 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	33.5 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và chốt
Cổng nối khí nén	M3
Vật liệu dùng	Thép mạ niken
Vật liệu của phốt	NGUYÊN CHẤT
Vật liệu vỏ	Nhôm oxit hóa anốt cứng