


# Giác hút chân không ESS-50-GT-G1/4

Số bộ phận: 525979

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	8 mm
Bán kính phôi tối thiểu	40 mm
Chiều rộng định mức	2.5 mm
đường kính cốc hút	50 mm
Thể tích cốc hút	11.2 cm <sup>3</sup>
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	tròn sâu
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	97 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	30 N
trọng lượng sản phẩm	21 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	G1/4
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Hợp kim nhôm rèn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan