

Giác hút chân không ESS-40-BT-M6

Số bộ phận: 525989

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	9 mm
Bán kính phôi tối thiểu	35 mm
Chiều rộng định mức	2.5 mm
đường kính cốc hút	40 mm
Thể tích cốc hút	9.8 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 4
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	59 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	22 N
trọng lượng sản phẩm	18 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	M6
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Hợp kim nhôm rèn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan