


Giác hút không gồm đầu nối ESV-40-GT

Số bộ phận: 526001

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	5.5 mm
Bán kính phôi tối thiểu	35 mm
đường kính cốc hút	40 mm
Thể tích cốc hút	5.4 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	hình tròn, hình chuông
Hình dạng giác hút	tròn sâu
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực kéo bật ở chân không 70%	54 N
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	64 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	20 N
trọng lượng sản phẩm	5.7 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan