

Giác hút không gồm đầu nối ESV-40-BT

Số bộ phận: 526006

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	9 mm
Bán kính phôi tối thiểu	35 mm
đường kính cốt hút	40 mm
Thể tích cốt hút	9.8 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	bảo vệ bellows
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực kéo bật ở chân không 70%	59 N
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	59 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	22 N
trọng lượng sản phẩm	10.5 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan