


Giác hút không gồm đầu nối ESV-80-BT

Số bộ phận: 526008

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	10.5 mm
Bán kính phôi tối thiểu	100 mm
đường kính cốc hút	80 mm
Thể tích cốc hút	59.1 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	bảo vệ bellows
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực kéo bật ở chân không 70%	237 N
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	237 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	102 N
trọng lượng sản phẩm	57.2 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan