

Tấm kết nối CPX-AB-S-4-M12

Số bộ phận: 526184

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	20 g
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Độ ẩm tương đối	không có đặc
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L