

Giảm âm UC-QS-10H

Số bộ phận: 526475

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Kích cỡ gói | 1 |
| Áp suất vận hành | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Lưu lượng ngược với không khí | 3100 l/min |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mức áp suất âm thanh | 68 dB(A) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...70 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 5.5 g |
| Cổng nối khí nén | QS-10 |
| Vật liệu bộ giảm chấn | PE |
| Vật liệu ngông vận vít | PE |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |