


Mặt bích động cơ EAMF-A-64A/C/D-100A

Số bộ phận: 529947

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|-------------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 480 g |
| Mã giao diện Động cơ trong | 100A |
| Mã giao diện khớp nối | 64A 64C 64D |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |