

# Khớp nối EAMC-B-15-22-5-5

Số bộ phận: 530085

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	5 mm
Đường kính giá lắp 2	5 mm
Kích thước	15
Chiều dài danh nghĩa	22 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	12000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.13 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	1 Nm
trọng lượng sản phẩm	6 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS