

Đế cắm điện MHAP-PI-1

Số bộ phận: 532182

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	Kẹp
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	6 g
Cổng nối điện	2 chân Ổ cắm
Dải điện áp hoạt động DC	60 V
Khả năng tải điện	3 A
Chiều dài cáp	1 m
Đường kính cáp	1 mm
Cấu tạo cáp	2 x 0,14 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-20 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng tráng thiếc