

Giắc cắm FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Số bộ phận: 532220

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	20 mm
Chiều cao	62 mm
Chiều dài	61 mm
Giao thức	CC-Link
trọng lượng sản phẩm	60 g
Giao diện fieldbus	2x 4 Đầu kẹp lò xo
Chỉ dẫn về giao diện fieldbus	BUS Vào - BUS Ra được lặp lại
Đường kính cáp cho phép	5 mm...10 mm
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	95 % không cô đặc
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu đai ốc ren	Đồng thau
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của phốt	NBR