

Khớp nối FK-5/16-24

Số bộ phận: 532704

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	5/16
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	50 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống lót	Thép mạ kẽm
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm
Vật liệu ghim bi	Thép cứng
Vật liệu đĩa cầu	Thép cứng
Vật liệu đai ốc	Thép mạ kẽm