

Kết nối bus FBA-2-M12-5POL-RK

Số bộ phận: 533118

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	80 g
Giao diện fieldbus	Ổ cắm và phích cắm, M12x1, 5 chân, được mã hóa B
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	95 % không có đặc
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu của phớt	NBR