

# Ổ cắm nguồn NTSD-WD-11

Số bộ phận: 533119

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với đai ốc ren
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	34 g
Cổng nối điện	4 chân Ổ cắm góc Đầu kẹp vít
Dải điện áp hoạt động AC	250 V
Khả năng tải điện	16 A
Bộ kết nối cáp	Pg11
Đường kính cáp cho phép	5 mm...11 mm
Tiết diện cổng nối	2.5 mm <sup>2</sup>
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PBT
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng Đồng thau