

# Đầu nối ren khí dạng T QBT-1/4-5/16-U-M

Số bộ phận: 533258

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	0,236 in
Loại đệm kín trên ngông vận vít	Lớp bọc
Thiết kế	Dạng T
Kích cỡ gói	5
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	678 oz
Kiểu gắn	Ổ cắm lục giác ngoài SW14
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài R1/4
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm bên ngoài Ø 5/16" "
Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit	32 °F...140 °F
Màu vòng nhà	xám
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PBT
Vật liệu vòng bít ren	NBR
Vật liệu vòng nhà	POM
Đoạn kẹp ống vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao