


Tấm kết nối VMPA1-IC-AP-1

Số bộ phận: 533394

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	20.2 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	10.5 mm
Áp suất vận hành	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	92 g
Cổng nối điện	M8 Phích cắm
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	M7
Cổng nối khí nén 2	M7
Cổng nối khí nén 3	M7
Cổng nối khí nén 4	M7
Cổng nối khí nén 5	M7
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực