

Ống nhựa xoắn PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Số bộ phận: 533466

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài làm việc	4.8 m
Ø ngoài	11.7 mm
Chiều dài khối	1.172 m
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	65 mm
Ø trong	7.9 mm
Đường kính cuộn	51 mm
Số lượt	41
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...13 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - Ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...60 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	12.5 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	480 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2	Ren ngoài G3/8
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	A 87 +/- 3
Vật liệu ren cổng nối	Đồng thau mạ niken
Vật liệu chống gấp khúc	POM
Vật liệu ống	TPE-U(PU)