

Ống nhựa xoắn PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Số bộ phận: 533467

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài làm việc	6 m
Ø ngoài	11.7 mm
Chiều dài khối	1.312 m
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	65 mm
Ø trong	7.9 mm
Đường kính cuộn	51 mm
Số lượt	53
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...13 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - Ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	560 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2	Ren ngoài G3/8
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	A 87 +/-3
Vật liệu ren cổng nối	Đồng thau mạ niken
Vật liệu chống gấp khúc	POM
Vật liệu ống	TPE-U(PU)