

# Bộ cài đặt MKRP-2

Số bộ phận: 533633

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	2
Bán kính uốn tối thiểu	75 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuần thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	160 g
Bộ chuyển đổi vật liệu	Thép
Vật liệu đai ốc khóa	Đồng thau mạ niken
Vật liệu thiết bị giảm	Đồng thau mạ niken
Vật liệu ống	PA
Vật liệu ống mềm bảo vệ	PA
Kết nối vít vật liệu	PA